


# USB 接続式 pH 計



## 製品の特徴

- pH 値 : pH 0 ~ 12 (表示分解能 : pH0.01) ※1
- 電極部 : ストロング膜を使用した内部液補給型(標準セット品) ※2
- USB ケーブルで PC に簡単接続
- Windows アプリケーションによるトレンド・チャート表示と長時間データ記録
- 記録したデータは Excel ファイル (CSV 形式) に一発変換
- 1 台の PC で最大 12 台同時測定可能
- USB バス・パワー対応 (AC アダプタ不要)
- 米国特許取得 登録番号 7593827

## 製品の仕様

分類	USB 接続式 pH 計
型式	YUSB-01PH
測定対象	pH 値 : pH 0 ~ 12 (表示分解能 : pH0.01) 起電力 : -820 ~ +820 mV (表示分解能 : 0.1mV) 溶液温度 : 0 ~ 80 °C (表示分解能 : 0.1°C) ※1
対応する PC	Windows2000, XP, Vista, 7 を搭載したメーカーサポートの PC ※3, ※4, ※5 Windows98, Me 等では動作いたしません。
許容周囲温湿度範囲	性能 : 0 ~ 50°C, 85%RH 以下 動作 : -10 ~ 60°C, 90%RH 以下 保管・輸送 : -30 ~ 70°C, 95%RH 以下
電源	USB バス・パワー対応 (AC アダプタ不要) ※6
材質	アルミ (変換器筐体部)
質量	約 80g (変換器のみ)
外形寸法	幅 78mm / 奥行 40mm / 高さ 20mm (変換器本体, 突起部含まず)

- ※1. 電極組合せでの測定可能範囲を表示しています。  
 ※2. オプションとして内部液補給型電極を用意しています。  
 ※3. 専用アプリケーション・ソフトウェアのインストールには CD-ROM ドライブが必要です。  
 ※4. 本製品と PC は USB 端子で接続します。PC 側に USB 端子を備えていることが必須です。  
 ※5. 製品本体には測定データのメモリー機能はありません。PC の HDD へ測定データを記録します。  
 ※6. 本製品は USB バス・パワー方式ですが、USB ハブ等を使用する場合は、それぞれの USB ハブに付属の AC アダプターを使用する必要があります。  
 また、全ての USB ハブにおいて動作保証するものではありません。

## お問い合わせ

山形東亜DKK株式会社

〒996-0053

山形県新庄市大字福田字福田山 711-109

Tel: 0233-23-5062 Fax: 0233-23-5010

E-mail : post@ytd.chicappa.jp



ISO 9001  
JQA-1491